

Garant**Tasojyrsimet, 45°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214400 125/14
GTIN	4045197281012
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suuri terien lukumäärä, paras tuottavuus. Positiivisen teräasennon ansiosta lastuaa kevyesti ja vähällä teholla.

Etu:**Korkea tuottavuus:**

- **Suuri lastuamisnopeus.**
- **Suuret syöttönopeudet.**
- **Lyhyet työstöajat.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,5** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	40 mm
Sopiva kääntöterä	SD.. 0903
suurin ulko-Ø D _{max}	133,2 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Ø D ₃	133 mm
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
Terän Ø D _c	125 mm
Terien lkm Z	14
Pyöröporausjyrsintä a _p	1,5 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	122,5 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,23 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	264 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	258 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	45 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219809
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,5 Nm	211750 1,5