




Kulmajyrsin 90° MEC11T, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227305 25/3
GTIN	4960664406579
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisätyöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	10 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Kokonaispituus L_{ges}	88 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Varren Ø D_s h6	25 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Ulkoneman pituus L_1	32 mm
Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun α_{\max}	18 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max}	48 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min}	44 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,64 astetta
Ø D_3	19 mm

varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------