

**Kulmajyrsin 90° MEC11T, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227310 125/11
GTIN	4960664473151
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Kuvaus:**

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	10 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Terän Ø $D_c$	125 mm
KiinnitysreiänØ	40 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	63 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Terien lkm Z	11
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,1 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	118 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	244 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	248 mm
$\varnothing D_3$	119 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------