



Kulmajyrsin 90° MEC11T, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 50/5Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227300 50/5L
GTIN	4960664460960
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

Varren Ø D _s h6	32 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	10 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ulkoneman pituus L ₁	50 mm
Kokonaispituus L _{ges}	150 mm
Terän Ø D _c	50 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Terien lkm Z	5
Porrastuspituus L kun α _{max}	43 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	98 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	94 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,27 astetta
Ø D ₃	44 mm

varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------