



Kulmajyrsin 90° MECH11, Lieriövarsi, Ø D / Zeff: 25/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227450 25/2
GTIN	4960664503742
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Uritetut kääntöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä saavutetaan a_e samalla lastuamissyvyydellä a_p . Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D_c	25 mm
Sopiva kääntöterä	BDMT 11T308
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	2
Kokonaispituus L_{ges}	120 mm
Ulkoneman pituus L_1	46 mm
Varren Ø D_s h6	25 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	37 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 11T308
Kääntöterien lukumäärä	8
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------