

Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7520, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 214440 UNI |
| GTIN | 4045197302885 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus**Malli:**

- Kääntöterät suurille lastuamis- ja syöttönopeuksille.
- Tarkkuussinrattuja ja hiottuja parhaan pinnanlaadun aikaansaamiseksi.
- Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 3 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|------------------------|
| tyyppi | UNI |
| ISO-koodi-kääntöterä | SDMX 0903 AFEN |
| Laji | HB7520 |
| Lastuava aine | KM |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrshintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 350 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 255 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 230 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 180 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 165 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 130 m/min | M |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 235 m/min | K |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |