

Garant**BGHX 15L5 PCER, HB7535, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214543 ST1400
GTIN	4045197698728
Tuoteluokka	21B

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiottu kovametallikäänntöterä laadukkaita pintoja varten tasotyöstössä.

Käyttö:

Pinnoille, joiden karheus on alle R_z 3 μ m. Vain kuivatyöstöön.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 1 \times D / a_p = 3$ mm, $a_{p \max} = 5$ mm.

Syöttö f_z / hammas: 0,2 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Syöttö f_z / hammas	0,2 mm
ISO-koodi-käänntöterä	BGHX 15L5 PCER
Laji	HB7535
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Käänntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
kuiva	soveltuu		