



Kulmajyrsin 90° MECH11, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 25/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227453 25/2
GTIN	4960664526314
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Uritetut käanttöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä saavutetaan a_e samalla lastuamissyvyydellä a_p . Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	46 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 11T308
Varren Ø D_s h6	25 mm
Terän Ø D_c	25 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	2
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	BDMT 11T308
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	37 mm
Kokonaispituus L_{ges}	104 mm
Kääntöterien lukumäärä	8
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------