



Kulmajyrsin 90° MECH11, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 32/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227453 32/2
GTIN	4960664526321
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Uritetut kääntöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä saavutetaan a_e samalla lastuamissyvyydellä a_p . Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

Tekninen kuvaus

Varren Ø D_s h6	32 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 11T308
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	2
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	46 mm
Ulkoneman pituus L_1	55 mm
Terän Ø D_c	32 mm
Kokonaispituus L_{ges}	117 mm
Sopiva kääntöterä	BDMT 11T308
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Kääntöterien lukumäärä	10
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsein

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------