

**Garant**

**Erittäin tehokas kierrejärsin, weldonvarsi, Todellinen Ø D / ulkoneman pituus  
L1: 36/65mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	218050 36/65
GTIN	4045197447197
Tuoteluokka	21R

**Kuvaus****Malli:**

**HPC-kierrejärsin nopeutettuun työstöön.**

**Käyttö:**

Yleiskäyttöinen **oikea- ja vasenkätisille ulko- ja sisäkierteille. Läpi- ja pohjareikien työstöön.**

**Huomautus:**

Järsin nro 218050 koko 17/26 ja 17/36, sopii 2,5 mm nousuun asti.

Järsin nro 218050 koko 30/65 sopii nousuihin < 5.

Tarkoituksenmukainen työkaluvalikoima käyttösuosituksineen. USB Cutting Pilot tilattavissa numerolla 210940 koko CP.

**Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	65 mm
Todellinen Ø D	36 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Terän koko	41
Kiinnitysruuvi	219928
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	128 mm
Kiinnitysruuvi	219927
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4

varren malli	weldonvarsi
Käyttö poraustavalla	Pohjareikä
Käyttö poraustavalla	Läpireikä
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierrejärsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219928
Kiinnitysruuvi	219927