

Garant

**Erittäin tehokas kierrejärsin, weldonvarsi, Todellinen Ø D / ulkoneman pituus
L1: 15,1/30mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	218050 15,1/30
GTIN	4045197447159
Tuoteluokka	21R

Kuvaus**Malli:**

HPC-kierrejärsin nopeutettuun työstöön.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen **oikea- ja vasenkätisille ulko- ja sisäkierteille. Läpi- ja pohjareikien työstöön.**

Huomautus:

Järsin nro 218050 koko 17/26 ja 17/36, sopii 2,5 mm nousuun asti.

Järsin nro 218050 koko 30/65 sopii nousuihin < 5.

Tarkoituksenmukainen työkaluvalikoima käyttösuosituksineen. USB Cutting Pilot tilattavissa numerolla 210940 koko CP.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L _{ges}	85 mm
Terän koko	24
Todellinen Ø D	15,1 mm
Kiinnitysruuvi	219926
varren Ø D _s	20 mm
Ulkoneman pituus L ₁	30 mm
Terien lkm Z	1
Lastu-urien määrä	1
varren malli	weldonvarsi

Käyttö poraustavalla	Pohjareikä
Käyttö poraustavalla	Läpireikä
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierrejärsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219926
----------------	--------