

**BDMT 11T308 ER-N3, PR1210, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227481 GG
GTIN	4960664622610
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Huomautus:**

Jyrsimissä on mukana sama määrä mallien N2 ja N3 kääntöteriä. Katso järjestysohjeet pitimestä. Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,09 – 0,2 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,09 – 0,2 mm
tyyppi	GG
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöteriä	BDMT 11T308 ER-N3
Laji	PR1210
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöteriä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		