



## Kulmajyrsin 90° MECH11, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 32/4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227453 32/4
GTIN	4960664526338
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Malli:

Uritetut kääntöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä saavutetaan  $a_e$  samalla lastuamissyvyydellä  $a_p$ . Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

### Tekninen kuvaus

Terän Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	117 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	55 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 11T308
Sopiva kääntöterä	BDMT 11T308
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	46 mm
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z <sub>eff</sub>	4
Kääntöterien lukumäärä	20
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------