



Kulmajyrsin 90° MEC17, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227500 25/2
GTIN	4960664396177
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyydet.
Terien vähäinen lukumäärä.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	BDMT 170408
Kääntöterän ruuvi	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ulkoneman pituus L_1	36 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	15,7 mm
Varren Ø D_5 h6	25 mm
Kokonaispituus L_{ges}	120 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun α_{\max}	16,6 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max}	48 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min}	43 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,86 astetta
Ø D_3	18 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------