

**Garant**

**Erittäin tehokas kierrejärsin, weldonvarsi, Todellinen Ø D / ulkoneman pituus  
L1: 22/43mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	218050 22/43
GTIN	4045197412522
Tuoteluokka	21R

**Kuvaus****Malli:**

**HPC-kierrejärsin nopeutettuun työstöön.**

**Käyttö:**

Yleiskäyttöinen **oikea- ja vasenkätisille ulko- ja sisäkierteille. Läpi- ja pohjareikien työstöön.**

**Huomautus:**

Järsin nro 218050 koko 17/26 ja 17/36, sopii 2,5 mm nousuun asti.

Järsin nro 218050 koko 30/65 sopii nousuihin < 5.

Tarkoituksenmukainen työkaluvalikoima käyttösuosituksineen. USB Cutting Pilot tilattavissa numerolla 210940 koko CP.

**Tekninen kuvaus**

Todellinen Ø D	22 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	43 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Terän koko	25
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	102 mm
Kiinnitysruuvi	219926
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
varren malli	weldonvarsi

Käyttö poraustavalla	Pohjareikä
Käyttö poraustavalla	Läpireikä
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyppi	Kierrejärsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219926
----------------	--------