

Garant

**Erittäin tehokas kierrejärsin, weldonvarsi, Todellinen Ø D / ulkoneman pituus
L1: 30/55mm**


Tilaustiedot

Tilausnumero	218050 30/55
GTIN	4045197412539
Tuoteluokka	21R

Kuvaus
Malli:

HPC-kierrejärsin nopeutettuun työstöön.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen **oikea- ja vasenkätisille ulko- ja sisäkierteille. Läpi- ja pohjareikien työstöön.**

Huomautus:

Jyrsin nro 218050 koko 17/26 ja 17/36, sopii 2,5 mm nousuun asti.

Jyrsin nro 218050 koko 30/65 sopii nousuihin < 5.

Tarkoituksenmukainen työkaluvalikoima käyttösuosituksineen. USB Cutting Pilot tilattavissa numerolla 210940 koko CP.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuvi	219926
Todellinen Ø D	30 mm
varren Ø D _s	25 mm
Ulkoneman pituus L ₁	55 mm
Terän koko	25
Kokonaispituus L _{ges}	115 mm
Terien lkm Z	5
Lastu-urien määrä	5
varren malli	weldonvarsi

Käyttö poraustavalla	Pohjareikä
Käyttö poraustavalla	Läpireikä
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierrejärsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219926
----------------	--------