

Garant

TKM-pallopääjyrsin, Timantti, Ø e8 DC: 1,5 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	209785 1,5
GTIN	4045197476098
Tuoteluokka	11Y

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven **timanttkidepinnoite sp³** työstövarmaan **kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin** käsittelyyn. Kartio-osan kulma **1°30' (kulma α)**.

Toleranssi: Sädemuoto = **±0,01 mm**.

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c: 1,8 mm

Ulkoneman pituus L₁ mukaan lukien kavennus: 3 mm

Kavennuksen Ø D₁: 1,45 mm

Kokonaispituus L: 75 mm

varren Ø D_s: 3 mm

Tekninen kuvaus

Kavennuksen Ø D ₁	1,45 mm
Terän Ø D _c	1,5 mm
Ø D ₂	2,7 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	3 mm
L ₂	27 mm
Syöttö f _z kopiojyrsintään grafiitissa	0,007 mm
HammaslukuZ	2
varren Ø D _s	3 mm
Kokonaispituus L	75 mm

Terän pituus L_c	1,8 mm
Nousukulma	30 astetta
Säde R	0,75 mm
Pinnoitus	Timantti
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis- \emptyset	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Varsijyrin