

**Garant****GARANT Softcut® HSI, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214853 32/2
GTIN	4045197608680
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tasainen käynti yksilöllisten työkalumitoitusten ansiosta. Erittäin vakaa terämalli optimaalista syöttöä varten. Kääntöterän kiinnitys murtumattomalla erikoisruuvilla.

**Käyttö:**

Erittäin hienot pinnat. Purseeton jysintä.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

**Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla  $a_p = 8$  mm.**

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää **käännetään aina merkittyn suuntaan (vastapäivään).**

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	SO.. 1205..
enimmäisyöstösyvyys $a_{p\ max}$	10 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	42 mm

Terän Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Kiinnityskierre M	M16
Terien lkm Z	2
Sarja	Softcut®
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219833
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 5IP	674252 5IP