

Garant**GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto B2 säteittäinen, vasen, lyhyt,
Varren Ø d1: 25mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	319016 25
GTIN	4067263237518
Tuoteluokka	31V

Kuvaus

Malli:

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

l_2	30 mm
b_2	30 mm
Varren Ø d ₁	25 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 25
l_1	16 mm
h_6	30 mm

h_1	16 mm
b_1	55 mm
h_5	27 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka