

**Garant****GARANT Master Eco VDI-työkalunpidin muoto B4 säteittäinen, vasen, lyhyt,  
Varren Ø d1: 50mm****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	319036 50
GTIN	4067263237747
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

**Käyttö:**

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

**Standardi:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø d <sub>1</sub>	50 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
l <sub>1</sub>	30 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
b <sub>1</sub>	100 mm

b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka