

**Garant****GARANT Master Eco VDI-työkalunpidin muoto B4 säteittäinen, vasen, lyhyt,  
Varren Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319036 40
GTIN	4067263237730
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

**Käyttö:**

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

**Standardi:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tekninen kuvaus**

b <sub>2</sub>	42,5 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
h <sub>6</sub>	48 mm
l <sub>2</sub>	44 mm
Varren Ø d <sub>1</sub>	40 mm
h <sub>5</sub>	42,5 mm

$l_1$	22 mm
$b_1$	85 mm
$h_1$	25 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka