

**Garant****GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto C4 aksiaalinen, vasen, Varren Ø d1: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319136 30
GTIN	4067263238102
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

**GARANT eco – Käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco –järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja GARANT eco –peruspidinten kanssa pistoon, nro 273651.**

**Käyttö:**

Tasopistämiseen.

**Standardi:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Tekninen kuvaus**

Varren leveys b <sub>3</sub>	17 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
b <sub>2</sub>	35 mm
h <sub>1</sub>	20 mm

$l_1$	70 mm
$h_5$	28 mm
$h_6$	38 mm
$b_1$	70 mm
Varren $\varnothing d_1$	30 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka