

Garant**GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto C4 aksiaalinen, vasen, Varren
Ø d1: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319136 50
GTIN	4067263238126
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

GARANT eco – Käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco –järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja GARANT eco –peruspidinten kanssa pistoon, nro 273651.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

h_5	50 mm
Varren leveys b_3	26 mm
l_1	100 mm
h_6	60 mm

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
Varren $\varnothing d_1$	50 mm
h_2	41 mm
b_2	50 mm
h_1	25 mm
b_1	100 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka