

Garant

TKM-pallopääjyrsin, Timantti, Ø e8 DC: 4 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	209785 4
GTIN	4045197476128
Tuoteluokka	11Y

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven **timanttkidepinnoite sp³** työstövarmaan **kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin** käsittelyyn. Kartio-osan kulma **1°30'** (kulma α).

Toleranssi: Sädemuoto = **±0,01 mm.**

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c : 5 mm

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus: 16 mm

Kavennuksen $\varnothing D_1$: 3,8 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren $\varnothing D_s$: 6 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z kopiojyrsintään grafiitissa	0,025 mm
HammaslukuZ	2
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	16 mm
Terän $\varnothing D_c$	4 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	3,8 mm
L_2	40 mm
$\varnothing D_2$	5,1 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm

Terän pituus L_c	5 mm
Nousukulma	30 astetta
Säde R	2 mm
Pinnoitus	Timantti
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis- \emptyset	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Varsijyrin

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------