

**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7520, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214870 ST1400
GTIN	4045197550651
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,22 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,22 mm
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT 120508 PDER
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		