

AEG

Akkukäyttöinen, kompakti iskupora/ruuvinväännin, Tyyppi: BSB18C2X22



Tilaustiedot

Tilausnumero	070229 BSB18C2X22
GTIN	4058546010850
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen, 2-nopeuksinen iskupora/ruuvinväännin, harjaton moottori.

- Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
- 2-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto, kytkettävä iskukoneisto poraukseen metalliin, kiveen ja muuriin.
- Monitasoinen vääntömomentin säätö ja irrotettava poraistukka.

Kompakti ja suorituskykyinen 18 V:n akkukäyttöinen iskupora/ruuvinväännin vaativaan käyttöön. Irrotettava poraistukka.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x 18 V / 2,0 Ah PRO -litiumioniakku, laturi ja kuljetuslaukku.

Huomautus:

Sopivia akkuja on saatavilla numeroilla 073846 – 073848. Sopivia latureita ja aloitussarjoja on saatavilla numeroilla 073841 ja 073844.

Tekninen kuvaus

kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	45 mm
-------------------------------	-------

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	14 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	AEG tyyppi AS 18 V
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Moottorin rakenne	Harjaton
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	< 2,5 m/s ²
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1800 min ⁻¹
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä	BSB18C2XLI-202C
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkukapasiteetti	2 Ah
Paino	1,7 kg
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
enimmäisvääntömomentti pehmeä	32 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 450 min ⁻¹
akun jännite	18 V
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
enimmäisvääntömomentti kova	60 Nm
Akkutyyppe	Litium-ioni
Tuotetyyppe	Iskuporaruuvain