



## Kulmajyrsin 90° MEC17, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 50/4Lmm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227500 50/4L
GTIN	4960664460977
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Malli:

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyydet.  
Terien vähäinen lukumäärä.

### Tekninen kuvaus

Terän Ø D <sub>c</sub>	50 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	15,7 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	150 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	50 mm
Sopiva kääntöterä	BDMT 170408
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Kääntöterän ruuvi	229709 (T15, 3,5 Nm)
Terien lkm Z	4
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	41,6 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	98 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	93 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,34 astetta
Ø D <sub>3</sub>	43 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------