

HOLEX**Vaatekaappi, sokkeli ja turvakääntösalpauslukitus, Osastojen lukumäärä: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949613 2
GTIN	4067263642640
Tuoteluokka	92S

Kuvaus**Malli:**

Vaatekaappi, osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkaa. Ovi, ilmareiät ja etikettikehys.

Jalusta.

Turvakääntösalpalukitus, lukitus riippulukolla (ei sisälly toimitukseen).

Tuuletusjärjestelmä: Ilmanvaihtoaukko kaapin pohjan takaosassa hoitaa hyvän tuuletuksen ja kuivattaa osaston. Ilman sisäänpääsy erikoiskaapeissa onnistuu sisennetyn jalustan yläpuolella olevasta aukosta.

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Vaatekankojen lukumäärä	1
Leveys	600 mm
Syvyys	500 mm
Osaston hyötysyvyys	477 mm
Viisto katto	ei
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Standardi	DIN 4547
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1420 mm
Osaston hyötyleveys	240 mm
Hyllytason leveys	298 mm
Jalustan rakenne	Jalusta
Korkeus	1950 mm
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
Tuuletusraot ovesa	kyllä
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
Nimikilpi	ei
Osastojen lukumäärä	2
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Hyllytasohn syvyys	477 mm
Hattuhyllyn hyötykorkeus	328 mm
Paino	38 kg
riippulukolle	kyllä
Lukon malli	Turvakääntösälpalukko
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

