

HOLEX**Vaatekaappi, muovijalat ja turvakääntösalpauslukitus, Osastojen lukumäärä:
4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949615 4
GTIN	4067263642725
Tuoteluokka	92S

Kuvaus**Malli:**

Vaatekaappi, osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkuja. Ovi, ilmareiät ja etikettikehys.

Muovijalat

Turvakääntösalpalukitus, lukitus riippulukkolla (ei sisälly toimitukseen).

Tuuletusjärjestelmä: Ilmanvaihtoaukko kaapin pohjan takaosassa hoitaa hyvän tuuletuksen ja kuivattaa osaston. Ilman sisäänpääsy erikoiskaapeissa onnistuu sisennetyn jalustan yläpuolella olevasta aukosta.

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
Syvyys	500 mm
riippulukolle	kyllä
Korkeus	1950 mm
Hattuhyllyn hyötykorkeus	328 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1420 mm
Hyllytasohn syvyys	477 mm
Tuuletusraot ovesa	kyllä
Osaston hyötysyvyys	477 mm
Osastojen lukumäärä	4
Vaatetankojen lukumäärä	1
Paino	68 kg
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Leveys	1200 mm
Standardi	DIN 4547
Lukon malli	Turvakääntösälpalukko
Osaston hyötyleveys	240 mm
Hyllytason leveys	298 mm
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Jalustan rakenne	Teräsjalat
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi