

**HOLEX****Vaatekaappi, muovijalat ja turvakäätösalpauslukitus, Osastojen lukumäärä:  
3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949615 3
GTIN	4067263642718
Tuoteluokka	92S

**Kuvaus****Malli:**

Vaatekaappi, osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkuja. Ovi, ilmareiät ja etikettikehys.

Muovijalat

Turvakäätösälpalukitus, lukitus riippulukkolla (ei sisälly toimitukseen).

**Tuuletusjärjestelmä:** Ilmanvaihtoaukko kaapin pohjan takaosassa hoitaa hyvän tuuletuksen ja kuivattaa osaston. Ilman sisäänpääsy erikoiskaapeissa onnistuu sisennetyn jalustan yläpuolella olevasta aukosta.

**Standardi:**

**DIN 4547**

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

**Huomautus:**

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 4547
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1420 mm
Hyllytasohn syvyys	477 mm
Osastojen lukumäärä	3
Hattuhyllyn hyötykorkeus	328 mm
Hyllytason leveys	298 mm
Syvyys	500 mm
Korkeus	1950 mm
Jalustan rakenne	Teräsjalat
Vaatetankojen lukumäärä	1
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Osaston hyötysyvyys	477 mm
Lukon malli	Turvakääntösälpalukko
Paino	52 kg
Osaston hyötyleveys	240 mm
riippulukolle	kyllä
Leveys	900 mm
Tuuletusraot ovesa	kyllä
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi