

HOLEX

Vaatekaappi, viisto katto-osa, muovijalat ja turvakääntösalpauslukitus, Osastojen lukumäärä: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	949633 2
GTIN	4067263642824
Tuoteluokka	92S

Kuvaus

Malli:

Vaatekaappi, jossa on viisto katto-osa, joka estää tavaroiden jäämisen lojumaan. Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkaa. Ovi, ilmareiät ja etikettikehys.

Muovijalat

Turvakääntösalpalukitus, lukitus riippulukkolla (ei sisälly toimitukseen).

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Korkeus takana	2180 mm
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
riippulukolle	kyllä
Viisto katto	kyllä
Vaatetankojen lukumäärä	1
Leveys	600 mm
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
Osastojen lukumäärä	2
Hyllytason leveys	298 mm
Korkeus edessä	1950 mm
Lukon malli	Turvakääntösälpalukko
Osaston hyötyleveys	240 mm
Syvyys	500 mm
Paino	42 kg
Osaston hyötysyvyys	477 mm
Hyllytasohn syvyys	477 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus	328 mm
Jalustan rakenne	Teräsjalat
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Tuuletusraot ovesa	kyllä
Standardi	DIN 4547
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1420 mm
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

