



Kaapelikela, teräksinen ydin33N



Tilaustiedot

Tilausnumero	081106 33N
GTIN	4007123682850
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Kaapelikelat vastaavat DGUV I 203#006 -säädestä (aikaisemmin BGI 608).
Tukeva kaapelikela, jossa on teräksinen kelarunko, etu- ja takapuoli suojaeristetty.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Tekninen kuvaus

Diagnosijärjestelmä saatavilla	kyllä
IP-suojausluokka	IP 44
Kaapelin materiaali	Neopreeni
Pistorasioiden lukumäärä	4
Kaapelin pituus	33 m
Kotelon materiaali	Teräs

Kaapeliluokka	H07RN-F
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
iskunkestävä ja roiskevesisuojaus	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Kaapelin rakenne	3G1,5
Nimellisteho avattuna	3500 (16A) W
Tuotetyppi	Jatkokaapelikela