



## Kulmajyrsin 90° MEC17, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/7mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227510 100/7
GTIN	4960664489343
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Malli:

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyydet.  
Terien vähäinen lukumäärä.

### Tekninen kuvaus

Terän Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	55 mm
KiinnitysreiänØ	32 mm
Sopiva kääntöterä	BDMT 170408
Kääntöterän ruuvi	229709 (T15; 3,5 Nm)
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	15,7 mm
Terien lkm Z	7
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,16 astetta
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	91,6 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	193 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	93 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------