



Kulmajyrsin 90° MEC17, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 227505 25/2 |
| GTIN | 4960664406647 |
| Tuoteluokka | 250 |

Kuvaus

Malli:

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyudet.
Terien vähäinen lukumäärä.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------------|
| Varren Ø D ₅ h ₆ | 25 mm |
| Kokonaispituus L _{ges} | 92 mm |
| Sopiva kääntöterä | BDMT 170408 |
| Terän Ø D _c | 25 mm |
| Kääntöterän ruuvi | 229709 (T15, 3,5 Nm) |
| Ulkoneman pituus L ₁ | 36 mm |
| enimmäistyöstösyvyys a _{p max} | 15,7 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Porrastuspituus L kun α _{max} | 16,6 mm |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max} | 48 mm |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min} | 43 mm |
| Porrastuskulma α _{max} | 0,86 astetta |
| Ø D ₃ | 18 mm |

| | |
|----------------|---------------|
| varren malli | weldonvarsi |
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|----------------|--------|
| Kiinnitysruuvi | 229709 |
|----------------|--------|