

**melabo****Kaksoishiomakone 230 V, Tyyppi: DS150P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077530 DS150P
GTIN	4061792225992
Tuoteluokka	03D

**Kuvaus****Malli:**

Kaksoishiomakone hiontaan, teroitukseen, purseenpoistoon ja teräsharjaa käytettäessä myös teräksen ja metallien ruosteenpoistoon. Integroitu LED-valo valaisee työalueen optimaalisesti. Laadukkaan kiinnityslaipan ansiosta laikat käyvät tasaisesti ja niiden käyttöikä on pitkä.

- **Työkappaleen alustat, joita voidaan säätää ilman työkaluja.**
- **Tehokas kone vaativaan teroitukseen, hiontaan ja purseenpoistoon.**
- **Soveltuu käytettäväksi pyöreiden teräslankaharjojen kanssa ruosteen poistoon.**
- **Integroitu LED-valo valaisee työalueen optimaalisesti.**
- **Vähän melua ja tärinää aiheuttava, huoltovapaa induktiomoottori.**
- **Laadukkaiden kiinnityslaippojen ansiosta laikat käyvät tasaisesti ja niiden käyttöikä on pitkä.**
- **Erinomainen työturvallisuus erittäin suurten, tukevien kipinäsuojalasien ansiosta.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää normaalirakeiset hiomalaikat 36 P ja 60 N, kipinäsuojalasit, työkappaleen alustan ja kuusioavaimen.

**Huomautus:**

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100 ja numerosta 568733.

**Tekninen kuvaus**

Hiomalaikan leveys T	20 mm
----------------------	-------

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Enimmäiskierrosuku	2980 min <sup>-1</sup>
Tehonkulutus	400 W
Hiomalaikan Ø D	150 mm
Valmistajamerkintä	DS 150 Plus
Hiomalaikan reiän Ø H	20 mm
Paino	10,2 kg
Kaapelin pituus	1,8 m
Nimellisteho	230 V