

**BDMT 170408 ER-JS, PR1535, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 227561 INOX |
| GTIN | 4960664685837 |
| Tuoteluokka | 25A |

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tarkka 90° arvoon $a_p = 9$ mm saakka.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|----------------------|
| tyyppi | INOX |
| Syöttö f_z / hammas | 0,09 – 0,13 mm |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | BDMT 170408 ER-JS |
| Laji | PR1535 |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 160 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 50 m/min | S |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |
| ilma | soveltuu | | |