



Kulmajyrsin 90° MEC17, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/9mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227510 125/9
GTIN	4960664473175
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyydet.
Terien vähäinen lukumäärä.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229709 (T15; 3,5 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	15,7 mm
Sopiva kääntöterä	BDMT 170408
Terän Ø D_c	125 mm
Kiinnitysreiän Ø	40 mm
Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
Terien lkm Z	9
Porrastuskulma α_{\max}	0,12 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	116,6 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	243 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	248 mm
$\varnothing D_3$	118 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------