

**CCGT 09T301, Laji: PR1725****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260095 PR1725
GTIN	4960664923366
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CCGT 09T301 PR1725 Laji: PR1725
lastunmurtaja: MFP-SKS
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Toleranssi	G
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	50 - 150 m/min
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	MFP-SKS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	PR1725
Oheiskäyttö	P

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 09T301
Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,1 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä