

RIHETEC

## Jäähdytysuutin SmartKD palloliitin, Tyyppi x putken pituus: 14X70



### Tilaustiedot

Tilausnumero	319478 14X70
GTIN	4260711110511
Tuoteluokka	33C

### Kuvaus

#### Malli:

Kohdennettu jäähdytys ja voitelu terässä tai lastujen poisto.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuula yhdessä joustavan komposiittiputken kanssa. Putken kiinnitys hattumutterilla.

CNC-jäähdytysuutin, jossa on Smart-putki – SmartKD vähentää asennusaikoja ja varmistaa työkalun terän optimaalisen jäähdytyksen. SmartKD sopii moniin saksalaisten ja kansainvälisten valmistajien VDI- ja BMT-kiinnittimiin. Soveltuu paineille 6–10 bar.

#### Etu:

- **Nopea ja helppo asennus.**
- **Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuula.**
- **Joustava vaihdettava Smart-putki.**
- **Tarkka ja tehokas jäähdytysuutin.**

#### Käyttö:

Aseta jäähdytysnestesuutin jäähdytysnesteporaukseen ja kohdista putki terään päin.

#### Huomautus:

Sopivat kierresovittimet ja jatkokappaleet numeroilla 319476 tai 319477.

### Tekninen kuvaus

Malli	Kuulapää
Suuttimen pituus	70 mm
Kuula-Ø	14 mm
tyyppi	SmartKD
Putken aukon Ø	4 mm
Sisäjäähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Jäähdytysnestesuutin