

**Kulmajyrsin 90° MEC17, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 160/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227510 160/12
GTIN	4960664473182
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyydet.

Terien vähäinen lukumäärä.

Huomautus:

Ilman sisäjähdytystä.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	160 mm
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	15,7 mm
Sopiva kääntöterä	BDMT 170408
Kääntöterän ruuvi	229709 (T15; 3,5 Nm)
KiinnitysreiänØ	40 mm
Terien lkm Z	12

Porrastuskulma α_{\max}	0,09 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	151,6 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	313 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	318 mm
$\varnothing D_3$	153 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------