

metabo**Akkukäyttöinen poravasara ilman akkua, Tyyppi: KHLTXBL24****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 075561 KHLTXBL24 |
| GTIN | 4061792218291 |
| Tuoteluokka | 03D |

Kuvaus**Malli:****Voimapaketit vasaraporaukseen.**

Poravasarassa on tarkka ja suorituskykyinen pneumaattinen iskumekanismi, joka tuottaa iskuja minimaalisella puristuspaineella ja maksimaalisella iskuenergialla. Yhdistelmävasaran 3 toimintoa: **vasaraporaus, poraus ja talttaus.**

- **Metabo VibraTech (MVT): terveydelle suotuisa, väsymätön työskentely myös jatkuvassa käytössä.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -täysaaltoelektronikka työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät vakioina kuormituksen aikana.**
- **Turvakytkin: mekaaninen voimansiirron irtikytkentä poran jumiutuessa turvallista työskentelyä varten.**
- **Erittäin kevyt, kompakti akkuvasara, jossa harjaton moottori, väsymätön poraus kaikissa työasennoissa.**
- **Brushless-teknologia ja suorituskykyinen iskumekanismi takaavat parhaan mahdollisen poraustehon, tehokkuuden ja käyttöiän.**
- **Pölytön poraaminen ulkoisen pölynpoistojärjestelmän ESA plus avulla.**
- **Elektroninen pehmeä käynnistys tarkkaan alkuporaukseen.**
- **LED-työvalo takaa optimaalisen näkymän porauskohteeseen.**

Etu:**Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.**

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia.

Mukana lisäkahva ja poraussyvyuden rajoitin.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------------------|
| Valmistajamerkintä | KH 18 LTX BL 24 |
| akun jännite | 18 V |
| Iskuenergia | 2,2 J |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Suurin iskutiheys | 4750 min ⁻¹ |
| sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite | Tyyppi CAS 18 V |
| Paino ilman akkua | 2,7 kg |
| Työkalunpitimen muoto | SDS Plus |
| Tyhjäkäyntikierrosluku | 0 - 1280 min ⁻¹ |
| kierukaporan enimmäis-Ø, betoni | 24 mm |
| Akkutyyppi | Litium-ioni |
| kierukaporan enimmäis-Ø, puu | 30 mm |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 |
| Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs | 13 mm |
| Tuotetyyppi | Poravasara |