



## Suojakypärä EVO® 3, Väri: BLUE



### Tilaustiedot

|              |             |
|--------------|-------------|
| Tilausnumero | 097863 BLUE |
| GTIN         |             |
| Tuoteluokka  | 09W         |

### Kuvaus

#### Malli:

**EVO® 3** -teollisuussuojakypärässä yhdistyvät sen vahvan sisäkuoren ansiosta erinomainen suojaus ja monenlaiset mukavuusominaisuudet. **Alasvedetty niskahihna** takaa erityisen hyvän istuvuuden. **6-pisteistä vyöjärjestelmää** voidaan säätää syvyysuunnassa ja se **varmistaa parhaan mahdollisen istuvuuden. Sivu- ja takaosan ilmanvaihto** mahdollistaa optimaalisen ilmankierron suojakuoren sisällä, mikä alentaa kypärän lämpötilaa keskimäärin 2–3 astetta. Siinä on mukava ja käytännöllinen **puuvillahikinauha Chamlon™**. Keskipituinen lippa. Suuri tulostusalue logoja ja merkintöjä varten.

- **6-pistevyönauha**
- **Kiertolukitus**
- **Integroitu ilmanvaihtojärjestelmä**

#### Standardi:

DIN EN 397

### Tekninen kuvaus

|                |              |
|----------------|--------------|
| Koko           | 53 - 64 cm   |
| Väri           | sininen      |
| Leveyden säätö | Kiertosuljin |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Paino                     | 372 g                                     |
| Kypärän ominaisuudet      | Suojaa sulan metallin roiskeilta          |
| Kypärän ominaisuudet      | Suojausominaisuudet<br>-30 °C:seen saakka |
| Kypärän kuoren materiaali | HDPE                                      |
| Standardi                 | DIN EN 397                                |
| Tuotetyyppi               | Suojakypärä                               |