



## Kulmajyrsin 90° MEC17, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 227515 25/2   |
| GTIN         | 4960664672943 |
| Tuoteluokka  | 250           |

### Kuvaus

#### Malli:

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyudet.  
Terien vähäinen lukumäärä.

### Tekninen kuvaus

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Kiinnityskierre M                    | M12                  |
| Kääntöterän ruuvi                    | 229709 (T15; 3,5 Nm) |
| enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$    | 15,7 mm              |
| Terän Ø $D_c$                        | 25 mm                |
| Sopiva kääntöterä                    | BDMT 170408          |
| Kokonaispituus $L_{ges}$             | 35 mm                |
| Terien lkm Z                         | 2                    |
| Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$      | 48 mm                |
| Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$      | 43 mm                |
| Porrastuskulma $\alpha_{max}$        | 0,86 astetta         |
| Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$ | 16,6 mm              |
| Ø $D_3$                              | 18 mm                |

|                |               |
|----------------|---------------|
| varren malli   | Kierteellinen |
| Asetuskulma κ  | 90 astetta    |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus     |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet |
| Sisäjäähdytys  | kyllä         |
| Tuotetyyppi    | Kulmajyrsin   |

---

## Tarvikkeet

|                |        |
|----------------|--------|
| Kiinnitysruuvi | 229709 |
|----------------|--------|