



Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa, Ø 32 mm, Kiinnitys-Ø D1: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302177 8
GTIN	4060576155081
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Jäähdytyskanavaurat.

Käyttö:

- Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
- Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
- Erittäin korkea vääntömomenti takaa enemmän lastutilavuutta kuin suorakiinnitys.
- Pyörintätarkkuus $\pm 5 \mu\text{m}$ (järjestelmätarkkuus $3 \times D$).
- Pyörintätarkkuus $\pm 2 \mu\text{m}$ (kavennusholkille).
- Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

Sopii:

Hydraulikiristysistukka, kiinnitys-Ø 32 mm.

Tekninen kuvaus

Ø D	32 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Kokonaispituus L	62,5 mm
Tuotenimen määrite	Ø 32 mm
Järjestelmän pyörintätarkkuus	5 μm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla

