



Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa, Ø 32 mm, Kiinnitys-Ø D1: 20mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302177 20 |
| GTIN | 4060576155029 |
| Tuoteluokka | 33T |

Kuvaus

Malli:

Jäähdytyskanavaurat.

Käyttö:

- Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
- Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
- Erittäin korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuutta kuin suorakiinnitys.
- Pyörintätarkkuus $\pm 5 \mu\text{m}$ (järjestelmätarkkuus $3 \times D$).
- Pyörintätarkkuus $\pm 2 \mu\text{m}$ (kavennusholkille).
- Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

Sopii:

Hydraulikiristysistukka, kiinnitys-Ø 32 mm.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Ø D | 32 mm |
| Kokonaispituus L | 62,5 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 20 mm |
| Tuotenimen määrite | Ø 32 mm |
| Järjestelmän pyörintätarkkuus | 5 μm |
| Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |

