



Kiintoavainpää, Avainkoko: 7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657323 7
GTIN	4580135821702
Tuoteluokka	66F

Kuvaus

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain: Nro 657320 koot 2 ja 5

Tekninen kuvaus

Vaihtovarsi	Ø 6 mm
Pistomitta S	25 mm
Korkeus h	3 mm
Leveys b	17 mm

Avainkoko	7 mm
Tuotetyyppi	Kiintoavainpää