



Kiintoavainpää, Avainkoko: 19mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 657323 19 |
| GTIN | 4580135821801 |
| Tuoteluokka | 66F |

Kuvaus

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain: Nro 657320 koot 2 ja 5

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------|--------|
| Avainkoko | 19 mm |
| Korkeus h | 5 mm |
| Pistomitta S | 25 mm |
| Vaihtovarsi | Ø 6 mm |

| | |
|-------------|----------------|
| Leveys b | 29 mm |
| Tuotetyyppi | Kiintoavainpää |