

Garant GRIDLINE

**Jalusta, teränkoko pituus×leveys: 1200X800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	431010 1200X800
GTIN	4067263211860
Tuoteluokka	41C

**Kuvaus****Malli:**

Kestävä, hitsattu rakenne, sisältää tukiosat. Lattian epätasaisuus voidaan tasata korkeudensäätöruuveilla.

**Jalusta**, profiiliteräs, maalaus RAL 7035 vaaleanharmaa. Hyllytaso ristiinliimatusta bambusta.

**Huomautus:**

Tilaa värinäeristettyjä asennuselementtejä 4x nro 086002 koko 850.

**Tekninen kuvaus**

Alarakenteen korkeus	710 mm
Alarakenteen syvyys	650 mm
Alarakenteen leveys	906 mm
Kantokyky jakautuneena pinnalle	1000 kg
Alarakenteen korkeus, sisältää tukiosat	770 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Tuotetyyppi	Alusta

