



Suorahiomakone Akku, Tyyppi: 71230461



Tilaustiedot

Tilausnumero	077259 71230461
GTIN	4014586897158
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

- Pölynkestävä ja tehokas akkukäyttöinen suorahiomakone.
- Huoltoa tarvitsematon harjaton EC-moottori, jossa on innovatiiviset jäähdytysrimat optimaaliseen jäähdytykseen ja lämpötilan valvontaan.
- Sopii kaikkiin käyttötarkoituksiin. Optimaaliset kierrosluvut, mukautettavissa monille eri hiomavälineille ja materiaaleille portaattoman, elektronisen kierrosnopeuden esivalinnan ansiosta.

Kompakti lyhyellä karakaulalla.

Toimituksen sisältö:

Mukana kiristysholkki Ø 6 mm, à 1× kiintoavain avainväli 13 ja avainväli 17, kuljetuslaukku. **Ilman akkua ja laturia.**

Huomautus:

Suorahiomakoneisiin voi liittää jysintappeja, joiden Ø on 12 mm.

Sopivia akkuja on saatavilla numeroilla 073856 – 073858 ja aloitussarjoja numeroilla 073863 - 073867.

Tekninen kuvaus

akun jännite	18 V
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	8 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²

Paino	1,4 kg
Elektroninen kierrosnopeuden valinta	kyllä
Kierroslukualue	9000 - 28000 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Valmistajamerkintä	AGSZ 18-280 BL AS
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi	Suorahiomakone