

Garant GRIDLINE

Alakaappirakenne, teränkoko pituus×leveys: 1200X800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	431060 1200X800
GTIN	4067263264927
Tuoteluokka	41C

Kuvaus**Malli:**

Kestävä, hitsattu rakenne, sisältää tukiosat. Lattian epätasaisuus voidaan tasata korkeudensäätöruuveilla.

Alakaappirakenne, runko teräspeltiä, koosta riippuen parioven (sis. hyllytason) ja/tai vetolaatikoiden kanssa, sisältää GARANT-lukitusjärjestelmän. Rungon maali RAL7035 vaaleanharmaa, etusarjat RAL 7016 antrasiitti.

Sijoitus:

Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 50; 75; 100; 200 mm

Oven hyötykorkeus: 425 mm

Säilytyshyllyjen lukumäärä: 1

Ovellisten runkojen lukumäärä: 1

Laatikoilla varustettujen runkojen lukumäärä: 1

Huomautus:

Tilaa tärinäeristettyjä asennuselementtejä 4× nro 086002 koko 850.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Alarakenteen korkeus	710 mm
Kantokyky jakautuneena pinnalle	1000 kg

Alarakenteen korkeus, sisältää tukiosat	770 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Oven hyötykorkeus	425 mm
Alarakenteen leveys	906 mm
Alarakenteen syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12 mm
Säilytyshyllyjen lukumäärä	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudentasaus	25 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	Alusta